


品番：EA141AY-103

品名：R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット



販売価格	1,060円(税抜)／1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜)／1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3033R
ねじ径	雄(R):3/8” 雌(NPT):3/8”	内径	11mm
六角対辺	21mm	全長	28mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	－50～150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		
アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.