

品番 : EA141AY-113

品名 : NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/03/26 10:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0027ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NF-3133R |
| ねじ径 | 雄(NPT): 3/8" 雌(Rc): 3/8" | 内径 | 11mm |
| 六角対辺 | 21mm | 全長 | 28mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ (凍結箇所を除く) |
| 材質 | 真鍮 | | |

日本ねじ(Rc)をアメリカねじ(NPT)に変換するソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.