


品番：EA141AY-116

品名：NPT 1 "xRc 1 " 中間ニップルソケット



販売価格	5,360円(税抜)／5,896円(税込)		
カタログ価格	5,360円(税抜)／5,896円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3188R
ねじ径	雄(NPT):1” 雌(Rc):1”	内径	24mm
六角対辺	40mm	全長	48mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	－50～150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		
日本ねじ(Rc)をアメリカねじ(NPT)に変換するソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.