


品番：EA141AY-126

品名：M 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 360円(税抜)／ 396円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 360円(税抜)／396円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 88 （2025/08/02 21:59現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1084ページ                       |      |   |



仕様

|                            |                  |      |                       |
|----------------------------|------------------|------|-----------------------|
| メーカー                       | アソー (ASOH)       | 型番   | NF-3611R              |
| ねじ径                        | 雄:M6<br>雌:Rc1/8" | 内径   | 2.5mm                 |
| 六角対辺                       | 12mm             | 全長   | 20mm                  |
| 使用圧力                       | 6.9MPa以下         | 使用温度 | -50～150℃<br>(凍結箇所を除く) |
| 材質                         | 真鍮               |      |                       |
| Rc1/8" ねじをM6ねじに変換するソケットです。 |                  |      |                       |
| RoHS対応品                    |                  |      |                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.