


品番 : EA141AY-260

品名 : G1/8"xRc1/8" ねじ変換アダプター



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/05 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



ねじ径	六角対辺	全長	重量
G1/8"	14	23	0.12

ねじ径	六角対辺	全長	重量
G1/8"	14	23	0.12

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4111R
ねじ径	G1/8"×Rc1/8"	内径	5mm
六角対辺	14mm	全長	23mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.