

品番 : EA141AY-266

品名 : G3/4"xRc3/4" ねじ変換アダプター



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1043ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-4166R
ねじ径	G3/4"×Rc3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	40mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(カドミレス材)		
RcネジからGネジへの変換用ソケットです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.