


品番 : EA141AY-286

品名 : G 3/4" x Rc 3/4" 中間ニップルソケット(ステンレス製)



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-8866
ねじ径	雄:G3/4" 雌:Rc3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	42mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.