

品番 : EA141BP-66

品名 : R 3/4" x19mm 雄ねじシステム(スチ-ム用/スチ-ル製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,150円(税抜) / 2,365円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/04/27 20:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|---------|------------------------|
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホ-ス内径 | 19mm |
| ねじ径 | R3/4" | 全長 | 91mm |
| 対辺 | 27mm | ねじ有効長 | 17mm |
| タケノコ有効長 | 52mm | 内径 | 14mm |
| 重量 | 170g | 材質 | スチ-ル(亜鉛メッキ) |
| 適合クランプ | EA141BT-6 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.