

品番 : EA141BP-8

品名 : G 1" x25mm 雌ねじシステム(スチ-ム用/スチ-ル製)




販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/22 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1069ページ		



仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホ-ス内径	25mm
ねじ径	G1"	全長	87.5mm
対辺	41mm	ねじ深さ	16mm
タケノコ有効長	52mm	内径	20mm
重量	280g	材質	スチ-ル(亜鉛メッキ)
適合クランプ	EA141BT-8		

代替品

	品番 EA141BR-8 コメント 材質:真鍮
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

