

品番 : EA141BR-14

品名 : G 1・1/2"x38mm雌ねじシステム(ｽｰﾑ用/真鍮製)



販売価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
カタログ価格	8,170円(税抜) / 8,987円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/22 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	38mm
ねじ径	G1・1/2"	全長	111.5mm
対辺	55mm	ねじ深さ	18mm
タケノコ有効長	72mm	内径	33mm
重量	570g	材質	真鍮
適合クランプ	EA141BT-14		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.