

品番 : **EA141BR-144**

品名 : R1・1/2"x38mm 雄ねじシステム(ｽｰﾑ用/真鍮製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,290円(税抜) / 8,019円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,290円(税抜) / 8,019円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/27 21:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1070ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------|---------|------------------------|
| 適用流体 | 蒸気、温水 | 使用温度 | 蒸気:210℃以下 温水:120℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.8MPa | 適合ホース内径 | 38mm |
| ねじ径 | R1・1/2" | 全長 | 118mm |
| 対辺 | 50mm | ねじ有効長 | 22mm |
| タケノコ有効長 | 72mm | 内径 | 33mm |
| 重量 | 550g | 材質 | 真鍮 |
| 適合クランプ | EA141BT-14 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.