

品番 : EA141BR-20

品名 : G 2" x50mm 雌ねじシステム(ｽｰﾑ用/真鍮製)



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気:210℃以下 温水:120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	50mm
ねじ径	G2"	全長	119.5mm
対辺	70mm	ねじ深さ	19mm
タケノコ有効長	75mm	内径	44mm
重量	890g	材質	真鍮
適合クランプ	EA141BT-20		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.