


品番：EA141EB-30

品名：Rc 1/4"x 9.5mm 雌ねじシステム



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	材質	備考
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	タケノコ外径9.5mm
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	タケノコ内径5.5mm
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	六角対辺17mm
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	全長41mm
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	タケノコ長26mm
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	使用圧力3.45MPa以下
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	使用温度-50~150℃
EA141EB-30	Rc1/4"	真鍮	適合ホース内径9mm

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1295
ねじ径	Rc1/4"	タケノコ外径	9.5mm
タケノコ内径	5.5mm	タケノコ長	26mm
六角対辺	17mm	全長	41mm
適合ホース内径※	9mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.