


品番：EA141EB-49

品名：Rc 3/8"x 9.0mm 雌ねじシステム



販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 23:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



規格	寸法	質量	材質
EA141EB-49	Rc3/8"	28.0	真鍮
EA141EB-50	Rc1/2"	45.0	真鍮
EA141EB-51	Rc3/4"	75.0	真鍮
EA141EB-52	Rc1"	120.0	真鍮
EA141EB-53	Rc1 1/8"	150.0	真鍮
EA141EB-54	Rc1 1/4"	200.0	真鍮
EA141EB-55	Rc1 1/2"	300.0	真鍮
EA141EB-56	Rc1 3/4"	450.0	真鍮
EA141EB-57	Rc2"	800.0	真鍮
EA141EB-58	Rc2 1/2"	1200.0	真鍮
EA141EB-59	Rc3"	1800.0	真鍮
EA141EB-60	Rc3 1/2"	2500.0	真鍮
EA141EB-61	Rc4"	3500.0	真鍮
EA141EB-62	Rc4 1/2"	4500.0	真鍮
EA141EB-63	Rc5"	6000.0	真鍮
EA141EB-64	Rc5 1/2"	8000.0	真鍮
EA141EB-65	Rc6"	10000.0	真鍮

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1309
ねじ径	Rc3/8"	タケノコ外径	9mm
タケノコ内径	5.5mm	タケノコ長	28mm
六角対辺	21mm	全長	45mm
適合ホース内径※	8mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.