

品番：EA141EB-52

品名：Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじシステム



販売価格	640円(税抜)／ 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜)／704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1083ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HF-1312
ねじ径	Rc3/8”	タケノコ外径	12mm
タケノコ内径	8mm	タケノコ長	28mm
六角対辺	21mm	全長	45mm
適合ホース内径※	11mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。