品番: EA141F-110

品名: φ10.5mm ホースジョイント(ステンレス製)



| 販売価格 | 1,390円 (税抜)/1,529円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 1,390円(税抜)/1,529円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/10/24 13:18現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1085ページ | | | | |









仕様

| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HH-7010 |
|--------|---------------|---------|-----------|
| タケノコ外径 | 10.5mm | タケノコ内径 | 6mm |
| 全長 | 70mm | 適合ホース内径 | 10.5mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa | 使用温度 | -50~150°C |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | | |

ステンレス製のホース接手です。

ホースとホースを接続するのに使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.