


品番：EA141F-14

品名：14.0mm 三方継ぎ手



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HY-3014
タケノコ外径	14mm	タケノコ内径	9mm
タケノコ長	25mm	適合ホース内径※	13mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	真鍮(クロムメッキ)		

三方向にホースを接続するための接手です。

ホースを使った分岐に最適です。

見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。

適用流体・・・水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.