




品番 : EA153C-2

品名 : Rc 1/4" エアーレギュレーター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,970円(税抜) / 5,467円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,970円(税抜) / 5,467円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/17 23:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1014ページ                      |      |   |



仕様

|            |          |      |              |
|------------|----------|------|--------------|
| メーカー       | 日本精器     | 型番   | BN-3R21-8-GB |
| 取付ねじ       | Rc1/4"   | 呼び口径 | 8A           |
| 使用圧力       | 1.0MPa以下 | 設定圧力 | 0.05~0.85MPa |
| 使用流体       | 空気       | 周囲温度 | 5~60℃        |
| 重量         | 300g     | 面間   | 35mm         |
| 圧力計取付口     | Rc1/8"   |      |              |
| 圧力計、ブラケット付 |          |      |              |

代替品



品番 EA153C-2A  
コメント 変更点:サ7°ライヤ、原産国

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.