

品番 : EA153C-24

品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1015ページ		




仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-3R01-15-GB
取付ねじ	Rc1/2"	呼び口径	15A
使用圧力	1.0MPa以下	設定圧力	0.05~0.85MPa
耐圧力	1.5MPa	使用流体	空気
周囲温度	5~60℃	全高	160mm
面間	80mm	重量	700g

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁

圧力計、ブラケット付

代替品

	<p>品番 EA153C-24A</p> <p>コメント 変更点:レギュレータ部,リリフポート位置</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

