


品番 : EA153CB-13

品名 : Rc 3/8" エアーフィルター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,660円(税抜) / 5,126円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,660円(税抜) / 5,126円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 23:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|-------------------|------|------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-27T5-10 |
| 取付ねじ | Rc3/8" | 呼び口径 | 10A |
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用流体 | 空気 | ろ過度 | 5 μ m |
| ドレン貯液量 | 80cm ³ | 周囲温度 | 5~60°C |
| 全高 | 170mm | 面間 | 70mm |
| 重量 | 600g | | |
| 金属製ボトル | | | |
| 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.