

品番 : EA153CG-43

品名 : R 3/8" / 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1059ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-1254-10
取付ねじ	R3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気・油	使用圧力	2.0~4.0MPa
設定圧力範囲	2.0~4.0MPa	耐圧力	6.0MPa
周囲温度	5~60°C	スイッチ	マイクロスイッチ (1c接点)
スイッチ定格	AC125V・AC250V・DC30V・DC125V・DC24V		500g
接点容量が大きいピストンタイプの圧力スイッチ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.