

品番 : EA153CZ-2


品名 : Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(IA-式)



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/13 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1062ページ		



▼空気消費量



圧縮空気を供給するだけでジェット冷気を噴出!  
さまざまな分野でのスポット冷却に抜群の効果!!

### 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-VT300N
取付ねじ(入口側)	Rc1/4"	取付ねじ(冷風側)	Rc1/4"
使用流体	空気	使用圧力	0.2~0.7MPa
最大降下温度	-40℃	空気消費量	375L/min (供給圧:0.4MPa時)
使用温度範囲	0~40℃	本体材質	アルミ
重量	450g		

圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大-40℃も冷たい空気を噴出します。

スポット冷却に最適! 電気不要で長寿命

冷風温度調整付き

#### ●主な用途

- ・ハンダの急速冷却
- ・プラスチック加工時の冷却
- ・スポット溶接時の冷却
- ・制御ボックスの冷却

- ・監視カメラの曇り止め
- ・電線切断時の硬度強化
- ・樹脂成型品の冷却

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.