

品番 : EA153CZ-2


品名 : Rc 1/4"x315mm ジェットクーラー(IA-式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/07 01:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1021ページ | | |



▼空気消費量



圧縮空気を供給するだけでジェット冷気を噴出!
さまざまな分野でのスポット冷却に抜群の効果!!

仕様

| | | | |
|-----------|--------|-----------|---------------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-VT300N |
| 取付ねじ(入口側) | Rc1/4" | 取付ねじ(冷風側) | Rc1/4" |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.2~0.7MPa |
| 最大降下温度 | -40℃ | 空気消費量 | 375L/min (供給圧:0.4MPa時) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 本体材質 | アルミ |
| 重量 | 450g | | |

圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大-40℃も冷たい空気を噴出します。

スポット冷却に最適! 電気不要で長寿命

冷風温度調整付き

●主な用途

- ・ハンダの急速冷却
- ・プラスチック加工時の冷却
- ・スポット溶接時の冷却
- ・制御ボックスの冷却

- ・監視カメラの曇り止め
- ・電線切断時の硬度強化
- ・樹脂成型品の冷却

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.