

品番：EA153CZ-5


品名：Rp 1/4"x220mm ジェットクーラー(エア-式)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/07 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1021ページ		




●吐出流量



●吐出圧

入口圧	降下温度	吐出流量	吐出圧
0.2	20.0	100	0.1
0.3	20.0	150	0.1
0.4	20.0	200	0.1
0.5	20.0	300	0.1



圧縮空気を供給するだけ!

供給空気温度に対して-30℃ジェット冷気を噴出!

仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-VT300R
取付ねじ(入口側)	Rp1/4"	取付ねじ(冷風側)	Rp1/4"
使用流体	空気	使用圧力	0.2~0.5MPa
最大降下温度	-30℃	空気消費量(L/min)	300L/min (供給圧:0.4MPa時)
使用温度範囲	0~40℃	材質	ポリプロピレン
質量	90g		

●主な用途

- ・ハンダの急速冷却
- ・プラスチック加工時の冷却
- ・スポット溶接時の冷却
- ・制御ボックスの冷却
- ・接着剤の急速冷却 など

樹脂製なので軽量・コンパクト!

電池不要で長寿命

パネル取付け可能

RoHS指令対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.