

品番：EA153E-23

品名：Rc 3/8" フロースイッチ



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1017ページ		




#### 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-1321L-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	水	使用圧力	0.03~0.5MPa
耐圧力	1.0MPa	流体温度	5~60℃
周囲温度	5~60℃	検知可能流量	0.8~5L/分
スイッチ	マイクロスイッチ	スイッチ定格	AC125V・AC250V・DC30V・DC125V
接点	1c接点	電線管接続口	G1/2
サイズ	φ80×75×91(H)mm	重量	900g

ダイヤフロム式の誤動作が少ないフロースイッチ

低流量型

#### 代替品

	品番	EA153E-13
	コメント	仕様ご確認下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.