


品番 : EA153EA-2

品名 : Rc 1/4" 四方向手動切替バルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 10:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-4H41CXA-8 |
| 取付ねじ | Rc1/4" | 呼び口径 | 8A |
| ポート数 | 4 | ポジション数 | 3 (オールポートブロック) |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~0.7MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 有効断面積 | 20m ² |
| 周囲温度 | 5~70℃ | 重量 | 0.8kg |
| 側面配管 | | | |
| メタルタッチの有効断面積が大きい手動切換えバルブ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.