品番: EA153EB-3

品名: Rc 3/8" 流量調整器



販売価格	<b>3,750円</b> (税抜)/4,125円(税込)				
カタログ価 格	3,750円(税抜)/4,125円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/08/23 10:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1059ページ				



## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-2800-10
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気	使用圧力	0~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa	周囲温度	5~60℃
重量	300g		

有効断面積が大きいスビートコントローラー

シリンダー、エアーモーター等の配管ポートに取り付け、流量調整によってアクチュエーター(作動部)の作動速度を制限します。

## ●構造と作動

制御流れ時:チェックバルブは閉じられており、空気圧がニードルバルブを通過することによって流量が調整されます。

・自由流れ時:チェックバルブが開き、ニードルバルブとチェックバルブの両方から流れます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.