


品番 : EA153EB-4

品名 : Rc 1/2" 流量調整器



販売価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
カタログ価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-2800-15
取付ねじ	Rc1/2"	呼び口径	15A
使用流体	空気	使用圧力	0~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa	周囲温度	5~60℃
重量	400g		

有効断面積が大きいスปีトコントローラー

シリンダー、エアーマーター等の配管ポートに取り付け、流量調整によってアクチュエーター(作動部)の作動速度を制限します。

●構造と作動

制御流れ時: チェックバルブは閉じられており、空気圧がニードルバルブを通過することによって流量が調整されます。

・自由流れ時: チェックバルブが開き、ニードルバルブとチェックバルブの両方から流れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.