


品番 : EA153EB-4

品名 : Rc 1/2" 流量調整器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,630円(税抜) / 5,093円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,630円(税抜) / 5,093円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 07:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------|------|------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2800-15 |
| 取付ねじ | Rc1/2" | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 重量 | 400g | | |

有効断面積が大きいスピードコントローラー

シリンダー、エアーモーター等の配管ポートに取り付け、流量調整によってアクチュエーター(作動部)の作動速度を制限します。

●構造と作動

制御流れ時: チェックバルブは閉じられており、空気圧がニードルバルブを通過することによって流量が調整されます。

・自由流れ時: チェックバルブが開き、ニードルバルブとチェックバルブの両方から流れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.