

品番：EA153ED-6

品名：Rc3/4" サイレンサー



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1020ページ		



仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-2600-20
取付ねじ	Rc3/4"	呼び口径	20A
使用流体	空気	使用圧力	1.0MPa以下
耐圧力	1.5MPa	有効断面積	200m ²
周囲温度	-10~60℃	サイズ	φ44×92mm
材質	アルミ	重量	200g

空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器

一般的には方向切替弁や電磁弁の排気口に取付け、方向切替の際に発する排気音を和らげ、操作時の騒音低減に使用します。

アルミ製の有効断面積が大きいサイレンサ

〈注意〉

- ・機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。
- ・保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。
- ・使用圧力は1MPa以下で使用してください。
- ・使用温度は5~60℃の範囲を守ってください。
- ・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気気を避けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

