品番: EA153EE-23

品名: Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)



販売価格	<b>5,300円</b> (税抜)/ 5,830円(税込)				
カタログ価 格	5,300円(税抜)/5,830円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 02:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1087ページ				





## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-10-CFB-V		
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A		
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa		
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	18m m <sup>2</sup>		
周囲温度	5~120℃	サイズ	19mm×54mm		
重量	90g	材質	C3604		
有効断面積が大きいわじてみタイプの逆止弁					

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.