

品番 : EA153EE-23

品名 : Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高压用)



販売価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



寸法図  
1-1

寸法表

品番	呼び径	長さ	外径	重量
EA	Rc1/2	32	17	8.60
EA	Rc3/8	24	13	5.60
EA	Rc1/2	44	22	13.60
EA	Rc3/8	17	13	2.20
EA	Rc1	49	35	4.50

## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-10-CFB-V
取付ねじ	Rc3/8"	呼び口径	10A
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	18mm <sup>2</sup>
周囲温度	5~120℃	サイズ	19mm×54mm
重量	90g	材質	C3604

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.