

品番 : EA153EE-26

品名 : Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高压用)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/27 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



寸法図

寸法表

呼び	寸法	寸法	寸法	寸法
15A	Rc1/2	32	17	8.60 0.07
20A	Rc3/4	54	18	1.00 0.08
25A	Rc1	64	22	1.60 0.12
32A	Rc1 1/4	75	29	1.20 0.11
40A	Rc1 1/2	89	35	1.60 0.14

仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-20-CFB-V
取付ねじ	Rc3/4"	呼び口径	20A
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	55mm ²
周囲温度	5~120℃	サイズ	29mm×75mm
重量	230g	材質	C3604

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.