

品番 : EA153EE-28

品名 : Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



寸法図  
1-1

寸法表

呼び	寸法	寸法	寸法	寸法	寸法
8A	Rc1/2	32	17	8.60	0.97
10A	Rc3/8	24	18	1.00	0.80
15A	Rc1/2	44	22	1.60	0.52
20A	Rc3/4	57	29	1.20	0.51
25A	Rc1	89	35	4.90	0.4

## 仕様

メーカー	日本精器	型番	BN-9L21H-25-CFB-V
取付ねじ	Rc1"	呼び口径	25A
使用流体	空気	使用圧力	0~4.9MPa
耐圧力	7.3MPa	有効断面積	118m <sup>2</sup>
周囲温度	5~120℃	サイズ	35mm×89mm
重量	400g	材質	C3604

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.