


品番 : EA153EG-1

品名 : R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/03 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1087ページ		



品番	規格	材質	口径	長さ	重量
EA153EG-1	R1/8"	真鍮	12mm	23mm	0.02kg

品番	規格	材質	口径	長さ	重量
EA153EG-1	R1/8"	真鍮	12mm	23mm	0.02kg

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	AT-1011R
ねじサイズ	R1/8"	六角対辺	12mm
全長	23mm	使用圧力	2.0MPa以下
耐圧力	3.0Mpa	クラッキング圧力	0.007MPa
周囲温度	0~100℃	使用流体	エア・水
材質	真鍮	Oリング材質	フッ素ゴム

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.