


品番 : EA153GA-2

品名 : G 1/4" サイレンサ



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/10 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1020ページ		



サイレンサ

0. 取付
取付部ねじサイズ
取付部ねじピッチ

全長
取付部ねじ長さ
取付部ねじ径

取付部ねじ径	取付部ねじ長さ	取付部ねじピッチ
0.75	10.0	0.5

※取付部ねじ径は、取付部ねじ径に0.1mmを加算して算出されます。

仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	SR02
ねじサイズ	G1/4" B	取付部ねじサイズ	Rc1/4"
使用流体	空気	使用圧力範囲	0~0.9MPa
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)	消音効果	30dB
材質	本体:樹脂(PBT) エレメント:PVF シールゴム:NBR	重量	3.9g
管用テーパネジ用 ※ネジ本体が樹脂製のため、Rcネジへの締付けが行えます。			
機器の排気ポートに取り付け、排気音を軽減			
消音効果が優れています。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.