


品番 : EA153HA-22

品名 : AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	5,970円(税抜) / 6,567円(税込)		
カタログ価格	5,970円(税抜) / 6,567円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



品番	仕様	在庫
EA153HA-22	AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁	1

仕様

メーカー	CKD	型番	AB41-03-7
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s以下)	作動圧力差	0~5MPa
耐圧力	25MPa(水圧にて)	流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20~60℃	耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	直動式ポペット構造	材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
接続口径	Rc3/8"	オリフィス径	7.0mm
最高作動圧力差	空気:0.25MPa 水・温水・灯油:0.2MPa 油(50/m ³):0.15MPa 蒸気:0.2MPa	最高使用圧力	5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa)
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	皮相電力	・保持時 50Hz:18VA 60Hz:15VA ・起動時 50Hz:29VA 60Hz:24VA
消費電力	50Hz:6.7W 60Hz:5.7W	重量	450g

切替方向	2方向	コード色	赤
自在取付			
AB31・41シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.