


品番 : EA153HA-26

品名 : AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁



販売価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
カタログ価格	8,340円(税抜) / 9,174円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



項目	単位	値
外形寸法	mm	40x40x50
重量	g	540
動作圧力差	MPa	0~5
耐圧力	MPa	25
流体温度	℃	-10~60
周囲温度	℃	-20~60
材質		ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
接続口径		Rc1/2"
オリフィス径	mm	10.0
最高使用圧力	MPa	5
消費電力	W	50Hz:6.7 60Hz:5.7
定格電圧	V	AC200V(50/60Hz)

仕様

メーカー	CKD	型番	AB41-04-8
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(50m ³ /s以下)	作動圧力差	0~5MPa
耐圧力	25MPa(水圧にて)	流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20~60℃	耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	直動式ポペット構造	材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム
接続口径	Rc1/2"	オリフィス径	10.0mm
最高作動圧力差	空気:0.1MPa 水・温水・灯油:0.1MPa 油(50/m ³):0.05MPa 蒸気:-	最高使用圧力	5MPa (流体:蒸気の場合は1MPa)
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	皮相電力	・保持時 50Hz:18VA 60Hz:15VA ・起動時 50Hz:29VA 60Hz:24VA
消費電力	50Hz:6.7W 60Hz:5.7W	重量	540g

切替方向	2方向	コード色	赤
自在取付			
AB31・41シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.