


品番：EA153HA-32

品名：AC200V・Rc1/4"(1.50mm) 2方向電磁弁



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,290円(税抜)／2,519円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,290円(税抜)／2,519円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/10/20 00:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1060ページ                      |      |   |



| 寸法    |      | 単位    |    |
|-------|------|-------|----|
| 全高    | 40   | 全幅    | 40 |
| コイル高  | 25   | コイル幅  | 25 |
| ポート径  | 1/4" | ポート間隔 | 25 |
| ポート間隔 | 25   | ポート位置 | 対称 |

仕様

|         |                                                           |        |                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | CKD                                                       | 型番     | AB21-02-1-A                                                          |
| 使用流体    | 空気・水・灯油・油(50mm <sup>2</sup> /s以下)                         | 作動圧力差  | 0～1.5MPa                                                             |
| 耐圧力     | 3MPa(水圧にて)                                                | 流体温度   | －10～40℃(凍結なきこと)                                                      |
| 周囲温度    | －20～50℃                                                   | 耐熱クラス  | クラス130(B)                                                            |
| 弁構造     | 直動形ポペット構造                                                 | 材質     | ボディ:黄銅<br>シール:ニトリルゴム                                                 |
| 接続口径    | Rc1/4"                                                    | オリフィス径 | 1.5mm                                                                |
| 最高作動圧力差 | 空気:1.5MPa<br>水・灯油:1.5MPa<br>油(50/mm <sup>2</sup> ):0.9MPa | 最高使用圧力 | 1.5MPa                                                               |
| 定格電圧    | AC200V(50/60Hz)                                           | 皮相電力   | ・保持時<br>50Hz:11VA<br>60Hz:10VA<br>・起動時<br>50Hz:15.4VA<br>60Hz:12.6VA |
| 消費電力    | 50Hz:5.5W<br>60Hz:4.2W                                    | 重量     | 360g                                                                 |
| 切替方向    | 2方向                                                       | コード色   | 赤                                                                    |

|           |
|-----------|
| 自在取付      |
| AB21シリーズ  |
| NC(通電時開)形 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.