


品番 : EA153HA-36

品名 : AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 04:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



仕様

メーカー	CKD	型番	AB21-02-3
使用流体	空気・水・灯油・油(50m ³ /s以下)	作動圧力差	0~1.5MPa
耐圧力	3MPa(水圧にて)	流体温度	-10~40℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20~50℃	耐熱クラス	クラス130(B)
弁構造	直動形ポペット構造	材質	ボディ:アルミ シール:ニトリルゴム
接続口径	Rc1/4"	オリフィス径	3.0mm
最高作動圧力差	空気:0.7MPa 水・灯油:0.4MPa 油(50/m ³):0.25MPa	最高使用圧力	1.5MPa
定格電圧	AC200V(50/60Hz)	皮相電力	・保持時 50Hz:11VA 60Hz:10VA ・起動時 50Hz:15.4VA 60Hz:12.6VA
消費電力	50Hz:5.5W 60Hz:4.2W	重量	230g
切替方向	2方向	コード色	赤

自在取付
AB21シリーズ
NC(通電時開)形

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.