


品番 : EA153HA-36

品名 : AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/24 03:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| メーカー    | CKD   | 型番     | AB21-02-3  |
| 使用流体    | 空気・水・灯油・油(50m <sup>3</sup> /s以下)                          | 作動圧力差  | 0~1.5MPa   |
| 耐圧力     | 3MPa(水圧にて)  | 流体温度   | -10~40℃(凍結なきこと)  |
| 周囲温度    | -20~50℃   | 耐熱クラス  | クラス130(B)  |
| 弁構造     | 直動形ポペット構造   | 材質     | ボディ:アルミ<br>シール:ニトリルゴム  |
| 接続口径    | Rc1/4"  | オリフィス径 | 3.0mm  |
| 最高作動圧力差 | 空気:0.7MPa<br>水・灯油:0.4MPa<br>油(50/m <sup>3</sup> ):0.25MPa | 最高使用圧力 | 1.5MPa   |
| 定格電圧    | AC200V(50/60Hz)   | 皮相電力   | ・保持時<br>50Hz:11VA<br>60Hz:10VA<br>・起動時<br>50Hz:15.4VA<br>60Hz:12.6VA |
| 消費電力    | 50Hz:5.5W<br>60Hz:4.2W                                    | 重量     | 230g   |
| 切替方向    | 2方向   | コード色   | 赤  |

|           |
|-----------|
| 自在取付      |
| AB21シリーズ  |
| NC(通電時開)形 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.