

品番 : EA153HA-47

品名 : A100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁




販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1.4MPa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動形ポペット構造
材質	ボディ:アルミ シール:NBR	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	4	重量(g)	370
切替方向	2方向	使用温度範囲	-20~60℃
FAB31・41・51シリーズ			
NC(通電時開)形			

代替品

	<p>品番 EA153HA-19</p> <p>コメント 違い:使用流体、温度範囲など</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.