

品番：EA153HA-49A

品名：AC100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁



販売価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
カタログ価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/20 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

取付ねじ	Rc3/8”	オリフィス径	5.0mm
電圧	AC100V	使用圧力	0～5MPa
使用流体	空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・ 水・灯油・油(50m㎡ /s以下)	切替方向	2方向
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	流体温度	-10～60℃(凍結なきこと)
周囲温度	-20～60℃	耐圧力	2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	雰囲気	腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造	直動形ポペット構造	弁座漏れcm3/min (ANR)	0.2以下(空気にて)
取付姿勢	自在	最高使用圧力	5MPa(流体:蒸気の場合1)
NC(通電時開)形			
AB41			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

