


品番 : EA153HC-21

品名 : AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,530円(税抜) / 10,483円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,530円(税抜) / 10,483円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1019ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |                      |       |                          |
|--------------|----------------------|-------|--------------------------|
| 定格電圧         | AC100V               | 使用流体  | 空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)     |
| 最高使用圧力       | 2Mpa                 | 周囲温度  | -10~60℃                  |
| 流体温度         | -10~60℃(凍結なきこと)      | 耐圧力   | 4Mpa(水圧にて)               |
| 耐熱クラス        | クラス130(B)            | 弁構造   | パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動 |
| 材質           | ボディ:青銅<br>シール:ニトリルゴム | 接続口径  | Rc1/4                    |
| オリフィス径(Φmm)  | 12                   | 重量(g) | 650                      |
| 切替方向         | 2方向                  |       |                          |
| ADK11・12シリーズ |                      |       |                          |
| NC(通電時開)形    |                      |       |                          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.