

品番 : EA153HC-5

品名 : AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HC-5
品名	AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(ハ° 10ットキック式)
仕様	AC100V 2MPa -10~60℃ 4MPa Rc1/2 1000g
材質	青銅
シール	ニトリルゴム
接続口径	Rc1/2
オリフィス径	Φ16
重量	1000g
切替方向	2方向
耐熱クラス	クラス130(B)
使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)
耐圧力	4MPa(水圧にて)
弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
最高使用圧力	2MPa	周囲温度	-10~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	4MPa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
材質	ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/2
オリフィス径(Φmm)	16	重量(g)	1000
切替方向	2方向		
APK11シリーズ			
NC(通電時開)形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.