

品番 : EA153HK-3

品名 : AC100V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁



販売価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
カタログ価格	5,110円(税抜) / 5,621円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

定格電圧	AC100V	使用流体	空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
最高使用圧力	1Mpa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐水力	25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動式ポペット構造
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc1/4
オリフィス径(Φmm)	1.5	重量(g)	360
切替方向	3方向		
AG31・41シリーズ			
ユニバーサル形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.