

品番 : EA153HK-8

品名 : AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁



販売価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
カタログ価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



品番	EA153HK-8
品名	AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
仕様	AC200V、Rc3/8"、2.3mm、3方向
材質	黄銅
シール	ニトリルゴム
重量	480g
耐圧	1Mpa
耐温	-20~60℃
流体	空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
構造	直動式ポペット構造
接続	Rc3/8"
オリフィス	2.3mm
切替	3方向
シリーズ	AG31・41シリーズ
形状	ユニバーサル形

仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
最高使用圧力	1Mpa	周囲温度	-20~60℃
流体温度	-10~60℃(凍結なきこと)	耐水力	25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動式ポペット構造
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	2.3	重量(g)	480
切替方向	3方向		
AG31・41シリーズ			
ユニバーサル形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.