

品番 : EA153HK-8

品名 : AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁



販売価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
カタログ価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1060ページ		



#### 仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	空気・水・低真空・灯油(60°Cまで)
最高使用圧力	1Mpa	周囲温度	-20~60°C
流体温度	-10~60°C(凍結なきこと)	耐水力	25Mpa(水圧にて)
耐熱クラス	クラス130(B)	弁構造	直動式ポペット構造
材質	ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム	接続口径	Rc3/8
オリフィス径(Φmm)	2.3	重量(g)	480
切替方向	3方向		
AG31・41シリーズ			
ユニバーサル形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.