

品番 : EA153HL-18

品名 : AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1061ページ		



仕様

定格電圧	AC200V	使用流体	圧縮空気
最高使用圧力	1MPa	周囲温度	-10～60°C(凍結なきこと)
流体温度	5～60°C	耐圧力	1.5MPa
耐熱クラス	B(モールドコイル)	弁の種類と操作方式	パイロット式ソフトプール弁
流量	3.9C	接続口径	Rc1/4
重量(g)	690	切替方向	5方向
材質	ボディ:アルミダイカスト	規格	4F310-08
パイロット式5ポート弁			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.