品番：EA153HL-8

品名：AC200V･Rc3/8" 5方向電磁弁(ﾀﾞｲﾚｸﾄ配管)

販売価格	14,700円（税抜）／ 16,170円（税込）			
カタログ価格	14,700円（税抜）／16,170円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/15 00:08現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1061ページ			

仕様

定格電圧	AC200V	起動電流	0.023/0.021A
使用流体	圧縮空気	最高使用圧力	0.7MPa
周囲温度	-5～50℃(凍結なきこと)	流体温度	5～60℃
適応シリンダ径	φ125～160mm	接続口径	Rc3/8
重量(g)	325	切替方向	5方向
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現			
材質	アルミニウム合金ダイカスト	規格	4KA
耐圧力	1.05MPa		
パイロット式5ポート弁			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.